



Kierremittaustankasarja, Langan Ø: 0,620mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 422490 0,620 |
| GTIN | 2050001063526 |
| Tuoteluokka | 46P |

Kuvaus

Malli:

Kierremittaustankat ovat karkaistu ja hienoläpätty, pidin mattakromattu. Kiinnitysreiän lukitusrengas takaa varman ja käännettävän asennon mittaustankassa.

Käyttö:

Ulkokierteiden kylkihalkaisijoiden mittaamiseen kolmilankamenetelmällä kaarimikrometrin tai pituusmittauspenkin kanssa.

Toimituksen sisältö:

Sarjassa on aina yksi pidin, jossa yksi mittaustanka ja yksi pidin, jossa kaksi mittaustankaa muovikotelossa.

Huomautus:

Tilattaessa on ehdottomasti ilmoitettava mittaustankan Ø (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------|
| Langan Ø | 0,62 mm |
| Kierteen nousu P | 1 |
| Tarkistusmitta M, DIN 13 sivu 1 | 6,346 mm |
| Kierteelle | M6 |

| | |
|-------------|------------------|
| virheraja | ± 1 µm |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Kalibrointi | L16 |
| Tuotetyyppi | Kierremittajohto |
| Karan Ø:lle | 6,35 mm |
| Karan Ø:lle | 6,5 mm |
| Karan Ø:lle | 6,8 mm |
| Karan Ø:lle | 7,5 mm |
| Karan Ø:lle | 8 mm |

Palvelut

| | |
|---|------------|
| KalibrointiKierremittajohto Tyypin GMD | 028900 GMD |
| DAkS-kalibrointiKierremittajohto Tyypin GMD | 028910 GMD |