

**Kierukkaporasarja HSS nro 114150, kotelo, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-13****Tilaustiedot**

Tilausnumero	115120 1-13
GTIN	4045197024398
Tuoteluokka	11B

**Kuvaus****Malli:**

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

Profiilihiottu: kierukkapora, jossa hyvä pyörintä- ja jakotarkkuus sekä tarkka kärkihionta.

2,4 mm:n Ø:sta alkaen höyrytetty.

Teräväkärkinen muoto C alkaen koosta 4 mm.

**Huomautus:**

koot 16–20: pora, varren Ø 16 mm.

**Tekninen kuvaus**

Porien lukumäärä	25
Porausalue	1 - 13 mm
Teräsarjan porrastus	0,5 mm
Varsi	Lieriövarsi
Terien lkm Z	2
Pinnoitus	pinnoittamaton

Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 338
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	118 astetta
Sisäjähdytys	ei
sis. kotelon	kyllä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	45 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	50 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	10 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	8 m/min	P
GG(G)	soveltuu	25 m/min	K
CuZn	soveltuu	80 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		

## Tarvikkeet

Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8	114150 8
---	----------

Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 1	114150 1
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9,5	114150 9,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 8,5	114150 8,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4,5	114150 4,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 12	114150 12
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6,5	114150 6,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 13	114150 13
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2,5	114150 2,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 11,5	114150 11,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7	114150 7
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 6	114150 6
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5	114150 5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 11	114150 11
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3,5	114150 3,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 5,5	114150 5,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 4	114150 4
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 3	114150 3
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 7,5	114150 7,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 10,5	114150 10,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 9	114150 9
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 1,5	114150 1,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 10	114150 10
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 2	114150 2
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 (mm tai tuumaa) 12,5	114150 12,5
Tyhjä kotelo kierukkaporalle DIN 338 Tyyppi 1-13	115470 1-13