

## Mitutoyo

### Digitaalinen kaarimikrometri tiedostoliitännä, Mittausalue: 50-75mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	421572 50-75
GTIN	4946368716626
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

**Malli:**

Virherajat standardin **DIN 863** vaatimuksia tiukemmat. Erittäin suuri LCD-näyttö (7,5 mm). "Function Lock" estää nolapisteen tahattoman säätämisen. **Yhdistelmäräikkä** (momentinrajoitus rummussa ja pikatoiminnossa) käyttöön yhdellä kädellä ja pitimessä.

**Etu:**

**Mittausaika jopa 40 % lyhyempi 2 mm kierteen nousun ansiosta.**

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357. Koosta 25–50 alkaen 1 asetusmitta.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeli nro 497445.

#### Tekninen kuvaus

Karan Ø	6,35 mm
Mittausalue	50 - 75 mm
Kierteen nousu	2 mm
virheraja	2 µm
Lukema	0,001 mm
Kalibrointi	B2

Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	USB-liitântä.
Liitântä	USB-rajapinta
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

## Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100

## Tarvikkeet

LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
Asetusmitta Kokonaispituus 50 mm	421100 50
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
Lähetin Tyyppi S16E	498966 S16E
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2