

Hartig

Kierrekaarimikrometri ilman kärkiä, Mittausalue: 0-25mm**Tilastiedot**

Tilausnumero	422340 0-25
GTIN	4250099618303
Tuoteluokka	46P

Kuvaus**Malli:**

Karkaistu, hiottu mittauskara, poraus mittausvaihtokärjille. Mittausrumpu heijastamattomaksi kromattu. Tuntoräikkä (kitkakytkin) ja räikän pikasäätö. Kaariosa lämpöeristetty.

Käyttö:

Ulkokierteiden kylkihalkaisijoiden mittaamiseen. Yksi kärkipari (alasin ja kärki) sopii kerrallaan useille nousuille. Edellytyksenä on, että mitattava kylkikulma on sama.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25–50 alk. sis. 1 asetusmitan 60°; ilman kierreholkkeja.

Erikoistarvike:

Alasin ja kärki 421652.

Huomautus:

Muita mittausalueita saatavissa pyydettäessä.

Tekninen kuvaus

Mittarummun asteikko	1/50 mm
Mittarummun Ø	20 mm
Mittausalue	0 - 25 mm
Kierteen nousu	0,5 mm
Karan Ø	6,5 mm
Lukema	0,01 mm
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettäessä

Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Tarvikkeet

Kärkipari kierrekaarimikrometreihin Nousu 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Kärkipari kierrekaarimikrometreihin Nousu 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Kärkipari kierrekaarimikrometreihin Nousu 2-3 mm	421652 2-3
Kärkipari kierrekaarimikrometreihin Nousu 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Kärkipari kierrekaarimikrometreihin Nousu 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Kärkipari kierrekaarimikrometreihin Nousu 3,5-5 mm	421652 3,5-5