

Mitutoyo

Digitaalinen kaarimikrometri lautasmittauspinnat, Mittausalue: 25-50mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421660 25-50
GTIN	4946368689548
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Selkeä (7,5 mm korkea) digitaalinen mittausarvon näyttö virheettömään ja nopeaan lukemiseen. Lisäksi lukeminen noniuksella. Sintratut ja tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat, mittauskara karkaistu ja hiottu. Lukitus kiinnitysruuvilla. Mittausvoima tuntoräikkää käytettäessä 5 – 10 N.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan. 1 paristo nro 081560, koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497445.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	25 - 50 mm
Mittauspintojen yhdensuuntaisuus	4 µm
Kalibrointi	B2
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen

Standardi	DIN 863
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100
KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100

Tarvikkeet

Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Asetusmitta Kokonaispituus 25 mm	421100 25
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Lähetin Tyyppi S16E	498966 S16E
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2