

Hartig

Kierrekaarimikrometri ilman kärkiä, Mittausalue: 25-50mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	422340 25-50
GTIN	4250099618365
Tuoteluokka	46P

Kuvaus**Malli:**

Karkaistu, hiottu mittauskara, poraus mittausvaihtokärjille. Mittausrumpu heijastamattomaksi kromattu. Tuntoräikkä (kitkakytkin) ja räikän pikasäätö. Kaariosa lämpöeristetty.

Käyttö:

Ulkokierteiden kylkihalkaisijoiden mittaamiseen. Yksi kärkipari (alasin ja kärki) sopii kerrallaan useille nousuille. Edellytyksenä on, että mitattava kylkikulma on sama.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25–50 alk. sis. 1 asetusmitan 60°; ilman kierreholkkeja.

Erikoistarvike:

Alasin ja kärki 421652.

Huomautus:

Muita mittausalueita saatavissa pyydettäessä.

Tekninen kuvaus

Mittarummun asteikko	1/50 mm
Kierteen nousu	0,5 mm
Karan Ø	6,5 mm
Mittarummun Ø	20 mm
Mittausalue	25 - 50 mm
Lukema	0,01 mm
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettäessä

Mittapoikkeama E MPE	±3 µm
Standardi	ISO 3611
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/422340-25-50>