

## Mitutoyo

### Digitaalinen kaarimikrometri kierremittauksiin, Mittausalue: 0-25mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	421650 0-25
GTIN	4946368695761
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

**Malli:**

**Selkeä (7,5 mm korkea) digitaalinen mittausarvon näyttö virheettömään ja nopeaan lukemiseen. Lisäksi lukeminen noniuksella.** Sintratut ja tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat, mittauskara karkaistu ja hiottu. Lukitus kiinnitysruuvilla. Mittausvoima tuntoräikkää käytettäessä 5 – 10 N.

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan. 1 paristo nro 081560, koko 357.

**Ilman mittauskärkiä.****Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeli nro 497445.

Kärjet kierremittauksiin nro 421652.

#### Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 25 mm
Kalibrointi	B1
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen

Standardi	DIN 863
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

## Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100

## Tarvikkeet

Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Kärkipari kierrekaarimikrometreihin Nousu 2-3 mm	421652 2-3
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Kärkipari kierrekaarimikrometreihin Nousu 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Kärkipari kierrekaarimikrometreihin Nousu 5,5-7 mm	421652 5,5-7
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
Kärkipari kierrekaarimikrometreihin Nousu 1-1,75 mm	421652 1-1,75
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2
Lähetin Tyyppi S16E	498966 S16E
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Kärkipari kierrekaarimikrometreihin Nousu 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Kärkipari kierrekaarimikrometreihin Nousu 3,5-5 mm	421652 3,5-5