



Urakaarimikrometri, Mittausalue: 0-25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421900 0-25
GTIN	4045197203953
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Pyörimätön kara ja kavennetut mittauspinnat. Mittauskara ja alasin karkaistua terästä, käyttö- ja lukemaosat mattakromattuja.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

Tekninen kuvaus

Karan Ø	8 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Mittausalue	0 - 25 mm
Mittausterän pituus	6,5 mm
Kierteen nousu	0,5 mm
Mittausterän leveys	0,75 mm
Lukema	0,01 mm
Kalibrointi	B1
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia

Tuotetyyppi

Kaarimikrometri

PalvelutKalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa
enimmäismittausalue 25 mm

022000 25

DAkkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa
enimmäismittausalue 100 mm

022010 100