

Hartig

**Kierrekaarimikrometri ilman kärkiä, Mittausalue: 50-75mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	422340 50-75
GTIN	4250099618372
Tuoteluokka	46P

**Kuvaus****Malli:**

Karkaistu, hiottu mittauskara, poraus mittausvaihtokärjille. Mittausrumpu heijastamattomaksi kromattu. Tuntoräikkä (kitkakytkin) ja räikän pikasäätö. Kaariosa lämpöeristetty.

**Käyttö:**

**Ulkokierteiden kylkihalkaisijoiden mittaamiseen.** Yksi kärkipari (alasin ja kärki) sopii kerrallaan useille nousuille. Edellytyksenä on, että mitattava kylkikulma on sama.

**Toimituksen sisältö:**

Koosta 25–50 alk. sis. 1 asetusmitan 60°; ilman kierreholkkeja.

**Erikoistarvike:**

Alasin ja kärki 421652.

**Huomautus:**

Muita mittausalueita saatavissa pyydettäessä.

**Tekninen kuvaus**

Mittausalue	50 - 75 mm
Kierteen nousu	0,5 mm
Mittarummun Ø	20 mm
Karan Ø	6,5 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Lukema	0,01 mm
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettäessä

Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

## Tarvikkeet

Kärkipari kierrekaarimikrometreihin Nousu 3,5-5 mm	421652 3,5-5
Kärkipari kierrekaarimikrometreihin Nousu 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Kärkipari kierrekaarimikrometreihin Nousu 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Kärkipari kierrekaarimikrometreihin Nousu 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Kärkipari kierrekaarimikrometreihin Nousu 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Kärkipari kierrekaarimikrometreihin Nousu 2-3 mm	421652 2-3