



## Kierremittaustankasarja, Langan Ø: 1,100mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	422490 1,100
GTIN	2050001063557
Tuoteluokka	46P

### Kuvaus

#### Malli:

Kierremittaustankat ovat karkaistu ja hienoläpätty, pidin mattakromattu. Kiinnitysreiän lukitusrengas takaa varman ja käännettävän asennon mittaustankassa.

#### Käyttö:

Ulkokierteiden kylkihalkaisijoiden mittaamiseen kolmilankamenetelmällä kaarimikrometrin tai pituusmittauspenkin kanssa.

#### Toimituksen sisältö:

Sarjassa on aina yksi pidin, jossa yksi mittaustanka ja yksi pidin, jossa kaksi mittaustankaa muovikotelossa.

#### Huomautus:

Tilattaessa on ehdottomasti ilmoitettava mittaustankan Ø (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

### Tekninen kuvaus

Tarkistusmitta M, DIN 13 sivu 1	12,650 mm
Kierteen nousu P	1,75
Langan Ø	1,1 mm
Kierteelle	M12

virheraja	± 1 µm
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	L16
Tuotetyyppi	Kierremittajohto
Karan Ø:lle	6,35 mm
Karan Ø:lle	6,5 mm
Karan Ø:lle	6,8 mm
Karan Ø:lle	7,5 mm
Karan Ø:lle	8 mm

## Palvelut

KalibrointiKierremittajohto Tyyppi GMD	028900 GMD
DAkS-kalibrointiKierremittajohto Tyyppi GMD	028910 GMD