


**Garant****Kierukkapora HSS-E nro 114400 täydennysarjana, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	115300 1-6
GTIN	4045197024848
Tuoteluokka	11B

**Kuvaus****Malli:**

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

Profiilihiottu: hyvä pyörintä- ja jakotarkkuus sekä tarkka terän hionta. Porat sarjatuotantoon.

**Vahvistettu sydänosa**, kiiltävä.

Teräväkärkinen muoto C koosta 2 mm alkaen.

**Tekninen kuvaus**

Teräsarjan porrastus	0,1 mm
Porausalue	1 - 6 mm
Porien lukumäärä	51
Varsi	Lieriövarsi
Terien lkm Z	2
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 338
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h8

Kärkikulma	130 astetta
Sisäjäähdytys	ei
sis. kotelon	ei
Värirengas	pun.
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	8 m/min	P
TOOLOX 33	soveltuu	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	5 m/min	S
GG(G)	soveltuu	25 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

## Tarvikkeet

Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm	114400 1,5
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 2,4 mm	114400 2,4
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 2,7 mm	114400 2,7
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 3,4 mm	114400 3,4

Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 1,3 mm	114400 1,3
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 3,2 mm	114400 3,2
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 5,6 mm	114400 5,6
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 5,7 mm	114400 5,7
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 2,2 mm	114400 2,2
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 4,4 mm	114400 4,4
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm	114400 5,5
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 3,1 mm	114400 3,1
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 1,7 mm	114400 1,7
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 5,8 mm	114400 5,8
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 3 mm	114400 3
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 2,1 mm	114400 2,1
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 3,8 mm	114400 3,8
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 4,9 mm	114400 4,9
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 5,3 mm	114400 5,3
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 2 mm	114400 2
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 2,3 mm	114400 2,3
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 1,1 mm	114400 1,1
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 4,8 mm	114400 4,8
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 1,4 mm	114400 1,4
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 1 mm	114400 1
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 1,2 mm	114400 1,2
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm	114400 3,5
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 3,9 mm	114400 3,9
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 1,9 mm	114400 1,9
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 4,3 mm	114400 4,3

Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 4,1 mm	114400 4,1
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 3,6 mm	114400 3,6
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 5,9 mm	114400 5,9
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 2,9 mm	114400 2,9
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114400 6
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 5,4 mm	114400 5,4
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 1,8 mm	114400 1,8
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 4 mm	114400 4
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 1,6 mm	114400 1,6
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 2,6 mm	114400 2,6
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 3,7 mm	114400 3,7
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 5,2 mm	114400 5,2
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 2,8 mm	114400 2,8
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm	114400 4,5
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 4,7 mm	114400 4,7
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 4,6 mm	114400 4,6
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 5,1 mm	114400 5,1
Kierukkaporat, HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2