

Mitutoyo

Digitaalinen kaarimikrometri lautasmittauspinnat, Mittausalue: 75-100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421660 75-100
GTIN	4946368507743
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Selkeä (7,5 mm korkea) digitaalinen mittausarvon näyttö virheettömään ja nopeaan lukemiseen. Lisäksi lukeminen noniuksella. Sintratut ja tarkkuusläpätyt kovametalliset mittauspinnat, mittauskara karkaistu ja hiottu. Lukitus kiinnitysruuvilla. Mittausvoima tuntoräikkää käytettäessä 5 – 10 N.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan. 1 paristo nro 081560, koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497445.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	75 - 100 mm
Mittauspintojen yhdensuuntaisuus	6 µm
Kalibrointi	B2
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen

Standardi	DIN 863
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

DAkkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100
KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100

Tarvikkeet

Asetusmitta Kokonaispituus 75 mm	421100 75
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2
Lähetin Tyyppi S16E	498966 S16E
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975