

Garant**Suorakulma, laattatuella ruostumaton, tarkkuus 1, Kannan pituus:
400X265mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	451040 400X265
GTIN	4045197444233
Tuoteluokka	41G

Kuvaus**Malli:**

Särmät ja tasopinnat tarkasti hiottuja. Tarkistuspinnat hienohiottuja. Kulma ruostumatonta terästä, kokonaan karkaistu ja päästetty. Kuljetuksen aikana turvallinen suojarahkaus.

Käyttö:

Tarkastuksiin ja tarkimpiin töihin.

Tarkkuus:

DIN 875 / 1 – Kulmatoleranssi esim. koossa 100×70 = 0,015 mm.

Pakkaus: kestävä rasia

Kalibrointi: F1

Suorakulmaisuus: 0,03 mm

Leuan poikkipinta: 45×10 mm

Tekninen kuvaus

Suorakulmaisuus	0,03 mm
Leuan poikkipinta	45×10 mm

Kannan pituus	400×265 mm
Kalibrointi	F1
Standardi	DIN 875
Tarkkuus	1
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Suorakulma

Palvelut

Kalibrointi Suorakulma, laipallinen suorakulma ja hiussuorakulma Enimmäisleukapituus 750 mm	015020 750
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
DAkS-kalibrointi Suorakulma, laipallinen suorakulma ja hiussuorakulma Enimmäisleukapituus 750 mm	015600 750
Uudelleenkalibrointi Suorakulma, laipallinen suorakulma ja hiussuorakulma Enimmäisleukapituus 750 mm	025000 750
DAkS-kalibrointi Suorakulma, laipallinen suorakulma ja hiussuorakulma Enimmäisleukapituus 750 mm	025010 750

Tarvikkeet

Puukotelo Kannan pituus 400X265 mm	451600 400X265
------------------------------------	----------------