

Mitutoyo

Digitaalinen tarkkuuskaarimikrometri, Mittausalue: 0-25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	421608 0-25
GTIN	4946368639017
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:**Huipputarkka digitaalinen kaarimikrometri.**

Tarkkuuskara, jossa absoluuttinen kääntöanturi.

Erikoisräikkärumpu jatkuvalle mittausvoimalle 7–9 N.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lämpöä eristävän suojan lämpötilavaikutusten minimoimiseksi sekä 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Tekninen kuvaus

Mittauspinnan Ø	3,2 mm
Karan Ø	6,35 mm
Mittausalue	0 - 25 mm
Kierteen nousu	0,5 mm
Mittauspintojen tasomaisuus	0,3 µm
virheraja	0,6 µm
Lukema	0,0001 mm
Lukema	0,000005 tuuma
Kalibrointi	B1
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1

Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä.
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 25 mm	022000 25
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ilman säätömittaa enimmäismittausalue 100 mm	022010 100

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
--	---------------