

**Urakaarimikrometri, Mittausalue: 50-75mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	421900 50-75
GTIN	4045197203977
Tuoteluokka	42B

Kuvaus**Malli:**

Pyörimätön kara ja kavennetut mittauspinnat. Mittauskara ja alasin karkaistua terästä, käyttö- ja lukemaosat mattakromattuja.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

Tekninen kuvaus

Kierteen nousu	0,5 mm
Mittausalue	50 - 75 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Mittausterän leveys	0,75 mm
Karan Ø	8 mm
Mittausterän pituus	6,5 mm
Lukema	0,01 mm
Kalibrointi	B2
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia

Tuotetyyppi	Kaarimikrometri
-------------	-----------------

Palvelut

DAkkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100
--	------------

KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100
--	------------

Tarvikkeet

Asetusmitta Kokonaispituus 50 mm	421100 50
----------------------------------	-----------