

**Vaarnaruuvi DIN 6379, Kierre M × Pituus L: M10X50****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 375380 M10X50 |
| GTIN | 4020772081294 |
| Tuoteluokka | 35A |

Kuvaus**Malli:**

Valssattu kierre.

Käyttö:

Yksilölliseen T-uraruuvien kokoamiseen urakappaleiden nro 375315 – 375330, muttereiden nro 375385 – 378395 ja aluslevyjen nro 375340 – 375360 kanssa.

Standardi:

DIN 6379

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä

Lujuusluokka:

- **M6 – M12 = 10.9**
- **M14 – M30 = 8.8**

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------|----------|
| Pituusb | 25 mm |
| Kierre | M10 x 50 |
| Pituus a | 37 mm |
| tyyppi | 6379 |
| Tuotetyyppi | Ruuvi |