



Kaksoishiomakone DS, 400 V, Tyyppi: DS15/300



Tilaustiedot

Tilausnumero	077512 DS15/300
GTIN	2050001673954
Tuoteluokka	03S

Kuvaus

Malli:

Erittäin tasakäyntinen moottori takaa pitkän käyttöiän myös **jatkuvassa käytössä**.

Hiomalaikat eivät sisälly toimitukseen.

Erittäin vankat, kolmivaiheiset vaihtovirralla toimivat kaksoishiomakoneet pöytämalleina. Vakaat työkappaletuet, jälleenkäynnistymissuoja ja silmien suojakilvet varmistavat käyttäjän turvallisuuden.

Huomautus:

Sopivat hiomalaikat löytyvät alkaen numerosta 596100.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	DS15/300
Paino	80 kg
Tehonkulutus	1100 W
Enimmäiskierros-luku	1450 min ⁻¹
Hiomalaikan leveys T	40 mm
Hiomalaikan reiän Ø H	76 mm
Hiomalaikan Ø D	300 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen

Tuotetyyppi

Kaksoishiomakone

Tarvikkeet

Silmäsuojuskilpi nroon 077502 Tyyppi DS2	077509 DS2
Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) Tyyppi NK60	596610 NK60
Työkalujen kiinnityspöytä, vasen Tyyppi AT2	077519 AT2
Koneen jalusta Sopii koneisiin DS15	077513 DS15
Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) Tyyppi SC80	596610 SC80
Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) Tyyppi EK60	596610 EK60
Työkalujen kiinnityspöytä, oikea Tyyppi AT2	077525 AT2