

Garant**Alasvetoleuka, Leukojen leveys: 48mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360084 48
GTIN	4045197482402
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Käyttö:**

Eri tikkumitat mahdollisia ristikkäisten kiristyskiskojen ansiosta.

Sopii:

Kiristyskisko nro 360080.

Huomautus:

Soveltuu kiinnityskiskoihin versiosta 3 eteenpäin (katso kuva)! Monikiinnityskiskojen ura saa olla enintään 5 mm leveä.

Tekninen kuvaus

Vääntömomentti	6 Nm
Vääntömomentti	12 Nm
Vääntömomentti	17,5 Nm
Vääntömomentti	25 Nm
Leukojen leveys	48 mm
Kiinnitysvoima	5 kN
Kiinnitysvoima	10 kN
Kiinnitysvoima	15 kN

Kiinnitysvoima	20 kN
liikepituus enint.	3 mm
Kiinnitysruuvi AV	6 mm
Naparuuvi AV ₁	4 mm
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat