




Irtourakappale hiottu säätämiseen, Koneen uramitta b1: 22mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	375375 22
GTIN	4020772071882
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Pinta on tarkasti hiottu, joten kiinnittimet, koneruuvipuristimet ja eri kojeet voidaan suunnata nopeasti työkalutyöstökoneiden pöytäurien mukaisesti. Mittakelloa ei enää tarvita.

Käyttö:

Nämä irtourakappaleet työnnetään sivuttain uriin kiinnittimen karkean suuntaamisen jälkeen.

Alaspäin ulkonevat urakappaleet eivät tällöin vaikeuta kiinnittimen siirtämistä eivätkä voi vahingoittaa konepöytää. Koneetta kohden riittää 2 urakappaletta tai 4 kpl kaksoiskiinnitykseen.

Standardi:

DIN 6323

Raaka-aine:

C 15 -terästä, hiiletyskarkaistu.

Tekninen kuvaus

Koneen uramitta b ₁	22 mm
Laitteen uramitta b ₂	20 mm
Korkeus H ₁	7 mm

Pituus	40 mm
Korkeus H	50,5 mm
tyyppi	6323
Tuotetyyppi	Urakappale