

**Garant****ZeroClamp-kiristyspää, Tyyppi: 138I****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360040 138I
GTIN	4045197577122
Tuoteluokka	310

**Kuvaus****Malli:**

Kaikki komponentit ruostumatonta tai ruostesuojattua terästä. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

**Käyttö:**

Sopii asennettavaksi kiinnittimiin yksilöllisesti.

**Tekninen kuvaus**

Paikoitusreikä saatavana	kyllä
Kiinnityskupin $\varnothing$ d	138 mm
Pitovoima	40 kN
Sarja	ZeroClamp

Tuotetyyppi

Kiinnityskuppi

---

**Tarvikkeet**

Tiivistesarja Kiinnityskupin Ø:lle 138 mm

360044 138