

Garant**Yhdensuuntainen kiinnitysleuka, Leukojen leveys: 80mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360085 80
GTIN	4045197482426
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Käyttö:**

Eri tikkumitat mahdollisia ristikkäisten kiristyskiskojen ansiosta.

Sopii:

Kiristyskisko nro 360080.

Huomautus:

Soveltuu kiinnityskiskoihin versiosta 3 eteenpäin (katso kuva)! Monikiinnityskiskojen ura saa olla enintään 5 mm leveä.

Tekninen kuvaus

Leukojen leveys	80 mm
Kiinnitysvoima	5 kN
Kiinnitysvoima	10 kN
Kiinnitysvoima	15 kN
Kiinnitysvoima	20 kN
Vääntömomentti	5 Nm
Vääntömomentti	10 Nm

Vääntömomentti	15 Nm
Vääntömomentti	20 Nm
liikepituus enint.	3,5 mm
Kiinnitysruuvi AV	5 mm
Naparuuvi AV ₁	4 mm
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat