

**Kierukkaporasarja HSS nro 114360, kotelo, TiN, Tyyppi: 1-6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	115245 1-6
GTIN	4045197024664
Tuoteluokka	12B

Kuvaus**Malli:**

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

Normaali sydänosan vahvuus ilman paksunemaa. Tarkka kärkihionta.

Profiilihiottu: Hyvä pyörintä- ja jaotustarkkuus, sarjatuotantoon sopiva pora.

Teräväkärkinen muoto C koosta 2,4 mm alkaen.

Tekninen kuvaus

Porien lukumäärä	51
Teräsarjan porrastus	0,1 mm
Porausalue	1 - 6 mm
Varsi	Lieriövarsi
Terien lkm Z	2
Pinnoitus	TiN
Lastuava aine	HSS

Standardi	DIN 338
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	118 astetta
Sisäjähdytys	ei
sis. kotelon	kyllä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	56 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	50 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	37 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	31 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	12 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	S
GG(G)	soveltuu	31 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

Tarvikkeet

Kierukkapora HSSN Ø DC h8 3,2 mm	114360 3,2
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 2,3 mm	114360 2,3
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 4,2 mm	114360 4,2
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 2 mm	114360 2
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 1 mm	114360 1
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 5,9 mm	114360 5,9
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 4,9 mm	114360 4,9
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 2,2 mm	114360 2,2
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 4,8 mm	114360 4,8
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 1,7 mm	114360 1,7
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 5,6 mm	114360 5,6
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 4 mm	114360 4
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 3,6 mm	114360 3,6
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 1,2 mm	114360 1,2
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 5,1 mm	114360 5,1
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 4,4 mm	114360 4,4
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 1,9 mm	114360 1,9
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 5,7 mm	114360 5,7
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 3,7 mm	114360 3,7
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 3,5 mm	114360 3,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 4,5 mm	114360 4,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 2,5 mm	114360 2,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 5 mm	114360 5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 2,4 mm	114360 2,4
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 4,6 mm	114360 4,6
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 1,8 mm	114360 1,8
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 2,9 mm	114360 2,9
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 4,1 mm	114360 4,1
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 5,3 mm	114360 5,3

Kierukkapora HSSN Ø DC h8 2,8 mm	114360 2,8
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 5,2 mm	114360 5,2
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 2,6 mm	114360 2,6
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 5,4 mm	114360 5,4
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 1,6 mm	114360 1,6
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 3,1 mm	114360 3,1
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 5,8 mm	114360 5,8
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 4,7 mm	114360 4,7
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 1,1 mm	114360 1,1
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 3,9 mm	114360 3,9
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 1,5 mm	114360 1,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 5,5 mm	114360 5,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 2,7 mm	114360 2,7
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 4,3 mm	114360 4,3
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 1,4 mm	114360 1,4
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 2,1 mm	114360 2,1
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 3 mm	114360 3
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 1,3 mm	114360 1,3
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 3,4 mm	114360 3,4
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 6 mm	114360 6
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 3,3 mm	114360 3,3
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 3,8 mm	114360 3,8
Tyhjä kotelo kierukkaporalle DIN 338 Tyyppi 1-6	115475 1-6