

**Garant****ZeroClamp-kiristyspää, Tyyppi: 138-SET****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360040 138-SET
GTIN	4045197694720
Tuoteluokka	310

**Kuvaus****Malli:**

Kaikki komponentit ruostumatonta tai ruostesuojattua terästä. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

**Käyttö:**

Sopii asennettavaksi kiinnittimiin yksilöllisesti.

**Toimituksen sisältö:**

4 kiinnityskuppia.

10 × ilmaputken liitinkappale.

1,5 m ilmaputki.

1 × pikaliitin nro 360019 koko 10003.

1 × liitinnippa (sopii pikaliittimeen).

**Huomautus:**

Piirroksat ja kokoamisohjeet oman kiinnitysjärjestelmän rakentamiseksi sisältyvät toimitukseen. Jyrsittyjen kanavien täyttämiseen voi käyttää esimerkiksi 2K-hartsia.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnityskupin Ø d	138 mm
Paikoitusreikä saatavana	ei
Kiinnityskuppi nro 360040	138
Sarja	ZeroClamp
Tuotetyyppi	Kiinnityskuppi

---

## Tarvikkeet

Tiivistesarja Kiinnityskupin Ø:lle 138 mm	360044 138
---	------------