




Litteä urappale, hiottu, Koneen ja kiinnittimen uramitta b₁: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	375370 10
GTIN	4020772071691
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Pinta on tarkasti hiottu, joten kiinnittimet, koneruuvipuristimet ja eri kojeet voidaan suunnata nopeasti työkalutyöstökoneiden pöytäurien mukaisesti. Mittakelloa ei enää tarvita.

Käyttö:

Litteät urakappaleet ovat tarkoitukseenkuvia silloin, **kun kiinnitintä käytetään aina samassa koneessa, jolloin uraleveys on aina sama.**

Raaka-aine:

C 15 -terästä, hiiletyskarkaistu.

Tarkkuus:

Mitta b = sovite h6.

Tekninen kuvaus

RuuveilleDIN 84, DIN 912	M4×10
Koneen ja kiinnittimen uramitta b ₁	10 mm
Pituus	20 mm
Korkeus H	8 mm
tyyppi	6322B
Tuotetyyppi	Urakappale

