

Garant**ZeroClamp-kiristyspää, Tyyppi: 10148****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360040 10148
GTIN	4045197415837
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

Kaikki komponentit ruostumatonta tai ruostesuojattua terästä. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitännän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

Käyttö:

Sopii asennettavaksi kiinnittimiin yksilöllisesti.

Tekninen kuvaus

Pitovoima	25 kN
Kiinnityskupin Ø d	120 mm
Paikoitusreikä saatavana	kyllä
Sarja	ZeroClamp

Tuotetyyppi

Kiinnityskuppi

Tarvikkeet

Tiivistesarja Kiinnityskupin Ø:lle 120 mm

360044 120