




## Litteä urappale, hiottu, Koneen ja kiinnittimen uramitta b1: 14mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	375370 14
GTIN	4020772071714
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

**Malli:**

Pinta on tarkasti hiottu, joten kiinnittimet, koneruuvipuristimet ja eri kojeet voidaan suunnata nopeasti työkalutyöstökoneiden pöytäurien mukaisesti. Mittakelloa ei enää tarvita.

**Käyttö:**

Litteät urakappaleet ovat tarkoituksemukaisia silloin, **kun kiinnitintä käytetään aina samassa koneessa, jolloin uraleveys on aina sama.**

**Raaka-aine:**

C 15 -terästä, hiiletyskarkaistu.

**Tarkkuus:**

**Mitta b = sovite h6.**

### Tekninen kuvaus

Koneen ja kiinnittimen uramitta b <sub>1</sub>	14 mm
Ruuveille DIN 84, DIN 912	M6×16
Pituus	22 mm
Korkeus H	10 mm
tyyppi	6322B
Tuotetyyppi	Urakappale

