



Yleiskulmamitta, luuppi, Viivaimen pituus: 150mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	453500 150
GTIN	4045197294432
Tuoteluokka	46R

Kuvaus

Malli:

Asteikkokiekon jako $4 \times 90^\circ$ ja numerointi ovat selkeitä. Nonius- ja asteikkokiekko ovat samassa tasossa ja takaavat siten **virheettömän, parallaksittoman luennan**. Mittauskiekko **heijastamattomaksi kromattu**.

Mittakisko on viistetty otsapuolelta 45° :n ja 60° :n kulmiin. Sen voi kääntää ja sitä voi siirtää koko pituudelta. Noniuskiekko ja siirrettävä kisko voidaan lukita pyälletyllä ruuvilla. **Hienosäätö** pyälletyllä ruuvilla ja **panoraamaluupilla**, jonka läpi näkee koko noniuksen.

Erikoistarvike:

Puristuspidin nro 453520 (piirrotuslaitteisiin nro 445152 – 445222 kiinnittämistä varten), lisäkulma nro 453600.

Varaosa:

Mittauskisko nro 453510, varaluuppi nro 453820 koko 1.

Tekninen kuvaus

Viivaimen pituus	150 mm
Lukema	5 kulmamin,
virheraja	± 5 kulmamin.
Mittausalue	360 astetta
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu

Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	F4
Tuotetyyppi	Kulmamitta

Palvelut

KalibrointiYleiskulmamitta Tyyppi UNI	025710 UNI
---------------------------------------	------------

Tarvikkeet

Varakisko, uraleveys 2,5 mm Viivaimen pituus 150 mm	453510 150
Varaluuppi kulmamittaaan Tyyppi 1	453820 1
Pidin kulmamitan kiinnittämistä varten	453520
Lisäkulma	453600