



## Yleiskulmamitta, luuppi, Viivaimen pituus: 300mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	453500 300
GTIN	4045197294449
Tuoteluokka	46R

### Kuvaus

#### Malli:

Asteikkokiekon jako  $4 \times 90^\circ$  ja numerointi ovat selkeitä. Nonius- ja asteikkokiekko ovat samassa tasossa ja takaavat siten **virheettömän, parallaksittoman luennan**. Mittauskiekko **heijastamattomaksi kromattu**.

Mittakisko on viistetty otsapuolelta  $45^\circ$ :n ja  $60^\circ$ :n kulmiin. Sen voi kääntää ja sitä voi siirtää koko pituudelta. Noniuskiekko ja siirrettävä kisko voidaan lukita pyälletyllä ruuvilla. **Hienosäätö** pyälletyllä ruuvilla ja **panoraamaluupilla**, jonka läpi näkee koko noniuksen.

#### Erikoistarvike:

Puristuspidin nro 453520 (piirrotuslaitteisiin nro 445152 – 445222 kiinnittämistä varten), lisäkulma nro 453600.

#### Varaosa:

Mittauskisko nro 453510, varaluuppi nro 453820 koko 1.

### Tekninen kuvaus

Viivaimen pituus	300 mm
Lukema	5 kulmamin,
virheraja	$\pm 5$ kulmamin.
Mittausalue	360 astetta
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu

Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	F4
Tuotetyyppi	Kulmamitta

### Palvelut

KalibrointiYleiskulmamitta Tyyppi UNI	025710 UNI
---------------------------------------	------------

### Tarvikkeet

Varakisko, uraleveys 2,5 mm Viivaimen pituus 300 mm	453510 300
Lisäkulma	453600
Pidin kulmamitan kiinnittämistä varten	453520
Varaluuppi kulmamittaan Tyyppi 1	453820 1