



Keskityskulma, Kannan pituus: 70mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	455000 70
GTIN	4045197205971
Tuoteluokka	42F

Kuvaus

Malli:

Teräksinen tarkkuusmalli, kiskossa mm-jako. Työpinnat hiottu tarkasti, tasaiset sivut tarkasti käsiteltyjä.

Käyttö:

Pyöreiden kiekkojen ja akselien keskipisteen merkintään. Asetetaan ristikkäisiin asentoihin 2 – 3 kertaa peräkkäin.

Tekninen kuvaus

virheraja	0,3 kulmamin,
Lehden mittajako	100 mm
Suurin akselin Ø	90 mm
Kiskon poikkileikkaus	12×4,0 mm
Kannan pituus	70 mm
Standardi	Tehdasnormi
Raaka-aine	INOX
Kalibrointi	F5

Tuotetyyppi

Keskityskulma

PalvelutKalibrointiKeskitys-, terävä- ja jiirikulma
Enimmäisleukapituus 300

025850 300