



## Rakennemikrometri, Mittausalue: 0-25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	426250 0-25
GTIN	4045197204097
Tuoteluokka	42B

### Kuvaus

**Malli:**

Kokonaan karkaistu mittauskara ja heijastamaton, kromattu mittarumpu. **Pyörivä mittauskara**, jossa on kovametallinen vastinpinta ja räikkä.

**Käyttö:**

Asennettavissa esimerkiksi koneisiin, laitteisiin, kojeisiin ja mittauslaitteisiin säädettäväksi mittapöytärajoittimeksi.

### Tekninen kuvaus

Kiinnitysvarren pituus	17 mm
Mittausalue	0 - 25 mm
Kokonaispituus	113 mm
Karan Ø	6,5 mm
Kiinnitysvarren Ø	12 mm
Mittarummun Ø	18 mm
Lukema	0,01 mm
virheraja	0,002 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Kalibrointi	B3

Tuotetyyppi

Rakennemikrometri

**Palvelut**

KalibrointiRakennemikrometri enimmäismittausalue 25 mm

022280 25

DAkkS-kalibrointiRakennemikrometri enimmäismittausalue 50 mm

022290 50