

 Mahr

Tarkkuusosoitin-kaarimikrometri, Mittausalue: 150-200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	424800 150-200
GTIN	2050001036674
Tuoteluokka	43A

Kuvaus

Malli:

Mittauskara ruostumatonta terästä, karkaistu ja hiottu. Mittauspinnat kovametallia. Käyttö- ja luentaosat mattakromattuja. Eristetty käsisuojus. Tasainen mittausvoima. Liikkuva mittauskara, takaisinvedettävä. Laite sopii erityisesti tarkoille sarjaosille.

Tarkkuus:

Tarkkuusosoitin, DIN 863 – mikrometri 2 µm.

Toimituksen sisältö:

Sisältää tarkkuusosoittimen Millimess nro 434674/1 koko 50/1.

Tekninen kuvaus

Mikrometrin näyttö	0,01 mm
Mittarummun Ø	18 mm
Karan Ø	7,5 mm
Tarkkuusosoittimen mittausalue	±0,05 mm
Mittausalue	150 - 200 mm
Tarkkuusmittakellon näyttö	0,001 mm
Standardi	DIN 863

Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B14
Tuotetyyppi	Tarkkuusosoitinmikrometri

Palvelut

KalibrointiTarkkuusosoitin-kaarimikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022400 200
DAkS-kalibrointiTarkkuusosoitin-kaarimikrometri enimmäismittausalue 200 mm	022410 200

Tarvikkeet

Tarkkuusmittakello \pm mittausalue / lukema 50/1 μm	434674 50/1
--	-------------