

Mitutoyo

Nokallinen sisämikrometri, Mittausalue: 50-75mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	426805 50-75
GTIN	4946368019895
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu, hiottu ja läpätty kara. Kavennetut ja pyöristetyt mittaosleuat, kovametallipinta. Muuttumaton mittauspaine tuntoräikän ansiosta. Mittarumpu, jossa on siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut. Mikrometri kromattu. Säätö- ja kiinnitysruuvit.

Erikoistarvike:

Störengas nro 484030.

Tekninen kuvaus

Mittarummun Ø	18 mm
Mittausalue	50 - 75 mm
Lukema	0,01 mm
virheraja	7 µm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B4
Tuotetyyppi	Nokallinen sisämikrometri

Palvelut

KalibrointiNokallinen sisämikrometri enimmäismittausalue
75 mm

022360 75

Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 75 mm

484030 75

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 70 mm

484030 70

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 50 mm

484030 50

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 65 mm

484030 65

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 55 mm

484030 55

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 60 mm

484030 60