



Syvyysmikrometri, Mittausalue: 0-100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	425300 0-100
GTIN	4045197578907
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Erialaisten mittaussyvyyksien saavuttamiseksi vaihdetaan 25 mm:n välein porrastetut mittaustangot. Kara kokonaan karkaistu ja hiottu. Silta karkaistua työkaluterästä, läpäytyt mittauspinnat, mikrometri mattakromattu. Mittarummussa siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut. Muuttumaton mittauspaine tuntoräikän ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Sisältää mittaustangot.

Tekninen kuvaus

Mittauskärkien määrä	4
Mittauskärjen Ø	4,5 mm
Siltapituus	100 mm
Mittarummun Ø	18 mm
Mittausalue	0 - 100 mm
Lukema	0,01 mm
Standardi	DIN 863

Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S15
Tuotetyyppi	Syvyysmikrometri

Palvelut

KalibrointiSyvyysmikrometrisarja Mittausalue 0-100 mm	020780 0-100
---	--------------