

Mahr**Kolmipistemikrometri, Mittausalue: 30-40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	427800 30-40
GTIN	2050001038067
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Kevyt, nurjahduskestävä putkirakenne. Mittauskarat kokonaan karkaistut ja hiotut.

Mittauspinnat karkaistu, hiottu ja läpätty. Säätöosat ja asteikko-osat mattakromattuja.

Mittausalueesta 100 – 125 mm alkaen lämmöneristys ja lukitus.

Toimituksen sisältö:

Mikrometri kotelossa.

Tekninen kuvaus

Mittarummun \emptyset	12,5 mm
Karan \emptyset	7 mm
Mittausalue	30 - 40 mm
Lukema	0,01 mm
virheraja	4 μ m
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Kalibrointi	B10
Tuotetyyppi	2-piste-sisämikrometri

Palvelut

KalibrointiKolmipistemikrometri enimmäismittausalue 100 mm

022440 100

DAkkS-kalibrointiKolmipistemikrometri enimmäismittausalue 200 mm

022450 200