



Rakennemikrometri, Mittausalue: 0-25/Fmm



Tilaustiedot

Tilausnumero	426250 0-25/F
GTIN	4045197204103
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu mittauskara ja heijastamaton, kromattu mittarumpu. **Pyörimätön** mittauskara, jossa on kovametallinen vastinpinta ja räikkä. Arkapintaisen materiaalin tarkastamiseen.

Käyttö:

Asennettavissa esimerkiksi koneisiin, laitteisiin, kojeisiin ja mittauslaitteisiin säädettäväksi mittapöytärajoittimeksi.

Tekninen kuvaus

Mittarummun \emptyset	18 mm
Kiinnitysvarren pituus	10 mm
Karan \emptyset	8 mm
Kokonaispituus	113 mm
Kiinnitysvarren \emptyset	12 mm
Lukema	0,002 mm
virheraja	0,003 mm
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen

Kalibrointi	B3
Tuotetyyppi	Rakennemikrometri

Palvelut

KalibrointiRakennemikrometri enimmäismittausalue 25 mm	022280 25
DAkS-kalibrointiRakennemikrometri enimmäismittausalue 50 mm	022290 50