



## Keskityskulma, Kannan pituus: 150mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	455000 150
GTIN	4045197205995
Tuoteluokka	42F

### Kuvaus

**Malli:**

Teräksinen tarkkuusmalli, kiskossa mm-jako. Työpinnat hiottu tarkasti, tasaiset sivut tarkasti käsiteltyjä.

**Käyttö:**

Pyöreiden kiekkojen ja akselien keskipisteen merkintään. Asetetaan ristikkäisiin asentoihin 2 – 3 kertaa peräkkäin.

### Tekninen kuvaus

virheraja	0,3 kulmamin,
Suurin akselin Ø	220 mm
Lehden mittajako	200 mm
Kiskon poikkileikkaus	15×4,0 mm
Kannan pituus	150 mm
Standardi	Tehdasnormi
Raaka-aine	INOX
Kalibrointi	F5

Tuotetyyppi

Keskityskulma

**Palvelut**KalibrointiKeskitys-, terävä- ja jiirikulma  
Enimmäisleukapituus 300

025850 300