

Mahr**Tarkkuusosoitin-jalustamikrometri, Mittausalue: 0-50mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	424805 0-50
GTIN	4059192004774
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Luja teräskaari, käännettävissä 45° tukevaa jalkaa vasten. Korkeussäädettävä tuki. Mittauskara ruostumatonta terästä, karkaistu ja hiottu. Mittauspinnat kovametallia. Käyttö- ja luentaosat mattakromattuja. Eristetty käsisuojaus. Tasainen mittausvoima. Liikkuva mittauskara, takaisin veto palautusvivun avulla. Laite sopii erityisesti tarkoille sarjaosille ja pikatarkistuksiin.

Tarkkuus:

Tarkkuusosoitin, DIN 863 – mikrometri 2 µm.

Toimituksen sisältö:

Sisältää tarkkuusosoittimen Millimess nro 434674/1 koko 50/1.

Tekninen kuvaus

Mikrometrin näyttö	0,005 mm
Mittausalue	0 - 50 mm
Mittarummun Ø	25 mm
Karan Ø	7,5 mm
Tarkkuusosoittimen mittausalue	± 0,05 mm
Tarkkuusmittakellon näyttö	0,001 mm

Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Kalibrointi	B14
Tuotetyyppi	Tarkkuusosoitinmikrometri

Palvelut

DAkkS-kalibrointiTarkkuusosoitin-kaarimikrometri enimmäismittausalue 100 mm	022410 100
KalibrointiTarkkuusosoitin-kaarimikrometri enimmäismittausalue 100 mm	022400 100

Tarvikkeet

Tarkkuusmittakello \pm mittausalue / lukema 50/1 μm	434674 50/1
--	-------------