



Syvyysmikrometri, Mittausalue: 0-150mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 425300 0-150 |
| GTIN | 4045197578914 |
| Tuoteluokka | 42B |

Kuvaus

Malli:

Erilaisten mittaussyvyyksien saavuttamiseksi vaihdetaan 25 mm:n välein porrastetut mittaustangot. Kara kokonaan karkaistu ja hiottu. Silta karkaistua työkaluterästä, läpäytyt mittauspinnat, mikrometri mattakromattu. Mittarummussa siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut. Muuttumaton mittauspaine tuntoräikän ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Sisältää mittaustangot.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------|------------|
| Mittausalue | 0 - 150 mm |
| Siltapituus | 100 mm |
| Mittarummun \emptyset | 18 mm |
| Mittauskärkien määrä | 6 |
| Mittauskärjen \emptyset | 4,5 mm |
| Lukema | 0,01 mm |
| Standardi | DIN 863 |

| | |
|----------------------|------------------|
| Mittarummun asteikko | 1/50 mm |
| mittaustekniikka | analoginen |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Kalibrointi | S15 |
| Tuotetyyppi | Syvyysmikrometri |

Palvelut

| | |
|---|--------------|
| KalibrointiSyvyysmikrometrisarja Mittausalue 0-150 mm | 020780 0-150 |
|---|--------------|