

Mahr**Tarkkuusosoitin-kaarimikrometri, Mittausalue: 0-25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	422500 0-25
GTIN	4059192004248
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Kuluvat osat karkaistu ja hiottu.

Hienoläpätyt **kovametalliset mittauspinnat**.

Kara ja alasin ruostumatonta terästä.

Kaarta ja karan ohjausta ei ole liitetty yhteen, vaan ne on valmistettu yhdestä kappaleesta.

Varustettu painikkeella, jolla vedetään mittausalasin taakse toistuvissa mittauksissa.

Nollaus säätöruuvilla.

Toleranssimerkit nopeaan meno-/hylkymittauksiin.

Eristetty käsisuojaus. Karan lukitusvipu.

Kuvateksti:

Poikkeama luettavissa, tarkkuus 1/1000 mm.

Painike, jolla mittausalasin vedetään taakse.

Tarkkuus:

Tarkkuustulkki 1 µm – mikrometri 2 µm.

Tekninen kuvaus

Tarkkuusosoittimen mittausalue	±0,065 mm
Mittausalue	0 - 25 mm
Mittauskaaren kitasyvyys	16 mm

Tarkkuusmittakellon näyttö	0,001 mm
Mikrometrin näyttö	0,01 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B9
Tuotetyyppi	Tarkkuusosoitinmikrometri

Palvelut

KalibrointiTarkkuusmittakello-mikrometri enimmäismittausalue 25 mm	022100 25
---	-----------