


Mitutoyo

Nokallinen sisämikrometri, Mittausalue: 75-100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	426805 75-100
GTIN	4946368019901
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Kokonaan karkaistu, hiottu ja läpätty kara. Kavennetut ja pyöristetyt mittausleuat, kovametallipinta. Muuttumaton mittauspaine tuntoräikän ansiosta. Mittarumpu, jossa on siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut. Mikrometri kromattu. Sääto- ja kiinnitysruuvit.

Erikoistarvike:

Störengas nro 484030.

Tekninen kuvaus

Mittarummun \emptyset	18 mm
Mittausalue	75 - 100 mm
Lukema	0,01 mm
virheraja	8 μ m
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B4
Tuotetyyppi	Nokallinen sisämikrometri

Palvelut

KalibrointiNokallinen sisämikrometri enimmäismittausalue
100 mm

022360 100

Tarvikkeet

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 125 mm	484030 125
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 275 mm	484030 275
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 85 mm	484030 85
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 175 mm	484030 175
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 225 mm	484030 225
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 80 mm	484030 80
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 95 mm	484030 95
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 100 mm	484030 100
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 75 mm	484030 75
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 90 mm	484030 90