



Kaarimikrometri, lautasmaiset mittauspinnat, Mittausalue: 50-75mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	423000 50-75
GTIN	4045197204028
Tuoteluokka	42B

Kuvaus

Malli:

Suurialaiset karkaistut lautasmittauskärjet. Taottu ja lakattu kaari.

Malli, jossa pyörivä kara.

Käyttö:

Lieriöhammaspyörien ja ruuvipyörien hammasvälien mittaamiseen moduulista 0,8 alkaen.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

Tekninen kuvaus

Mittauspintojen yhdensuuntaisuus	5 µm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Mittausalue	50 - 75 mm
Karan Ø	8 mm
Kierteen nousu	0,5 mm
Lautaskärjen Ø	20 mm
Lukema	0,01 mm
Kalibrointi	B2
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

Palvelut

KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100
DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100

Tarvikkeet

Asetusmitta Kokonaispituus 50 mm	421100 50
----------------------------------	-----------