

Mitutoyo

Rakennemikrometri, digitaalinen tiedostoliitäntä, Mittausalue: 0-25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	426510 0-25
GTIN	4946368695976
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Suora lukema selkeästä digitaalinäytöstä. Luotettava ja virheetön mittaus – ilman noniusta. Mittauskara on karkaistu ja hiottu; lukitus kiinnitysruuvilla, tuntoräikkä.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Asennettavissa esimerkiksi koneisiin, laitteisiin, kojeisiin ja mittauslaitteisiin säädettäväksi mikrometrirajoittimeksi.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497445.

Tekninen kuvaus

Mittarummun Ø	18 mm
Kiinnitysvarren pituus	16 mm
Karan Ø	6,35 mm
Mittausalue	0 - 25 mm
IP-suojausluokka	IP 65
Kokonaispituus	170 mm

Kiinnitysvarren Ø	12 mm
Lukema	0,001 mm
virheraja	0,002 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	USB-liitântä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	B3
Tuotetyyppi	Rakennemikrometri

Palvelut

KalibrointiRakennemikrometri enimmäismittausalue 25 mm	022280 25
DAkS-kalibrointiRakennemikrometri enimmäismittausalue 50 mm	022290 50

Tarvikkeet

LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
Lähetin Tyyppi S16E	498966 S16E
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2