



Keskityskulma, Kannan pituus: 180mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	455000 180
GTIN	4045197685988
Tuoteluokka	42F

Kuvaus

Malli:

Teräksinen tarkkuusmalli, kiskossa mm-jako. Työpinnat hiottu tarkasti, tasaiset sivut tarkasti käsiteltyjä.

Käyttö:

Pyörien kiekkojen ja akselien keskipisteen merkintään. Asetetaan ristikkäisiin asentoihin 2 – 3 kertaa peräkkäin.

Tekninen kuvaus

Suurin akselin Ø	270 mm
Lehden mittajako	300 mm
Kiskon poikkileikkaus	20×4,0 mm
virheraja	0,3 kulmamin,
Kannan pituus	180 mm
Standardi	Tehdasnormi
Raaka-aine	INOX
Kalibrointi	F5

Tuotetyyppi

Keskityskulma

PalvelutKalibrointiKeskitys-, terävä- ja jiirikulma
Enimmäisleukapituus 300

025850 300