

Mitutoyo

Digitaalinen, nokallinen sisämikrometri tiedostoliitännä, Mittausalue: 5-30mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	426850 5-30
GTIN	4946368696157
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Luetaan suoraan digitaalinäytöstä. Kokonaan karkaistu, hiottu ja läpätty kara. Mittausleuat kovametallipintaiset, hiotut ja tarkkuusläpättyt. Muuttumaton mittauspaine tuntoräikän ansiosta. Lukitusruuvi.

Kuvateksti:

Esisäätö halutun alkuarvon asetukseen.

Nollaus kaikissa pisteissä absoluuttimitan pysyessä muistissa

Mittaustuloksen voi säilyttää painamalla pitonäppäintä (esim. kun mittauspaikka on hankala).

Tarkkuus:

30 mm:iin asti: 5 µm / alk. 30 mm: 6 µm.

Toimituksen sisältö:

1 paristo nro 081560, koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497445, asetusrenkaat nro 484030.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	5 - 30 mm
Lukema	0,001 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1

Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B4
Tuotetyyppi	Nokallinen sisämikrometri

Palvelut

KalibrointiNokallinen sisämikrometri enimmäismittausalue 50 mm	022360 50
--	-----------

Tarvikkeet

Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497445 USB2
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 10 mm	484030 10
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497445 D2
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 20 mm	484030 20
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
AsetusrenkasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 30 mm	484030 30
Lähetin Tyyppi S16E	498966 S16E
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497445 D1