

**Kaarimikrometri, lautasmaiset mittauspinnat, Mittausalue: 75-100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	423000 75-100
GTIN	4045197204035
Tuoteluokka	42B

**Kuvaus****Malli:**

Suurialaiset karkaistut lautasmittauskärjet. Taottu ja lakattu kaari.

Malli, jossa pyörivä kara.

**Käyttö:**

Lieriöhammaspyörien ja ruuvipyörien hammasvälien mittaamiseen moduulista 0,8 alkaen.

**Toimituksen sisältö:**

Koosta 25 – 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

**Tekninen kuvaus**

Mittarummun asteikko	1/50 mm
Mittausalue	75 - 100 mm
Karan Ø	8 mm
Lautaskärjen Ø	20 mm
Mittauspintojen yhdensuuntaisuus	5 µm
Kierteen nousu	0,5 mm
Lukema	0,01 mm
Kalibrointi	B2
Standardi	DIN 863
mittaustekniikka	analoginen

Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

## Palvelut

DAkS-kalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022050 100
KalibrointiKaarimikrometri ja säätömitta enimmäismittausalue 100 mm	022040 100

## Tarvikkeet

Asetusmitta Kokonaispituus 75 mm	421100 75
----------------------------------	-----------