

Mahr**Osoittimellinen hakatulkki, Mittausalue: 25-60mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	424900 25-60
GTIN	4059192017606
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Tukeva, taottu teräskaari, jossa on lämmöneriste. Alasin ja mittauskara ruostumatonta, karkaistua terästä. Alasin jousitettu ja vedettävissä vivulla sisään, kun työkappale viedään mittauspintojen väliin. Mittauskaran mittausalue säädettävissä hammastangolla ja pyälleyllä kierukalla. Säädetään mittapalojen avulla. Säädettävä keskitysohjain asetetaan työkappaleen keskikohtaan.

Mittausvoima pysyy vakiona mittausvoimajousen ansiosta. Sopii käytettäväksi kaikkien näyttölaitteiden kanssa (ei sisälly hintaan), joissa on 8 mm: Suositellaan tarkkuusmittakelloja nro 434674 koko 25/0,5 ja koko 50/1. **Työkappaleen toleranssipoikkeamat ovat luettavissa numeroina näyttölaitteesta.**

Mittauspinnat kovametallivahvisteiset. Lieriömäisten osien, kuten akselien, pulttien ja varsien paksuuden ja pituuden mittaukseen.

Toimituksen sisältö:

Ilman tarkkuustulkkia, **sisältää** puukotelon.

Erikoistarvike:

Säätömitat, mittakello nro 434674. Valurautainen jalusta, Fk-tyypin mittauslaitepidin liikkeen siirtämiseksi mittausakselilla, mittauskärjet.

Tekninen kuvaus

Mittauspintojen tasomaisuus	0,2 µm
-----------------------------	--------

Mittauspinnan \emptyset	9 mm
Mittauspintojen yhdensuuntaisuus	2 μ m
Mittauskärkien liike	2 mm
Mittausvoima	7,5 N
Mittausalue	25 - 60 mm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	L9
Tuotetyyppi	Osoittimellinen hakatulkki

Palvelut

KalibrointiSäädettävä hakatulkki Tyyppi RL	028730 RL
--	-----------