

**Kierukkaporasarja HSS nro 114360, kotelo, TiN, Tyyppi: 6-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	115245 6-10
GTIN	4045197024671
Tuoteluokka	12B

Kuvaus**Malli:**

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.

Normaali sydänosan vahvuus ilman paksunemaa. Tarkka kärkihionta.

Profiilihiottu: Hyvä pyörintä- ja jaotustarkkuus, sarjatuotantoon sopiva pora.

Teräväkärkinen muoto C koosta 2,4 mm alkaen.

Tekninen kuvaus

Teräsarjan porrastus	0,1 mm
Porausalue	6 - 10 mm
Porien lukumäärä	41
Varsi	Lieriövarsi
Terien lkm Z	2
Pinnoitus	TiN
Lastuava aine	HSS

Standardi	DIN 338
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	118 astetta
Sisäjähdytys	ei
sis. kotelon	kyllä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	56 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	50 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	37 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	31 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	12 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	6 m/min	S
GG(G)	soveltuu	31 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

Tarvikkeet

Kierukkapora HSSN Ø DC h8 6,4 mm	114360 6,4
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 8,9 mm	114360 8,9
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 9,3 mm	114360 9,3
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 6,3 mm	114360 6,3
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 9,1 mm	114360 9,1
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 8,7 mm	114360 8,7
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 6,6 mm	114360 6,6
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 7,5 mm	114360 7,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 7 mm	114360 7
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 8,6 mm	114360 8,6
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 8,4 mm	114360 8,4
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 7,3 mm	114360 7,3
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 9 mm	114360 9
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 9,7 mm	114360 9,7
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 8,1 mm	114360 8,1
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 7,2 mm	114360 7,2
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 7,4 mm	114360 7,4
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 9,2 mm	114360 9,2
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 7,6 mm	114360 7,6
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 7,7 mm	114360 7,7
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 6,8 mm	114360 6,8
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 8,8 mm	114360 8,8
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 8,3 mm	114360 8,3
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 7,8 mm	114360 7,8
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 9,4 mm	114360 9,4
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 6,1 mm	114360 6,1
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 8,2 mm	114360 8,2
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 6,2 mm	114360 6,2
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 8,5 mm	114360 8,5

Kierukkapora HSSN Ø DC h8 9,8 mm	114360 9,8
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 8 mm	114360 8
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 6,5 mm	114360 6,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 7,1 mm	114360 7,1
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 10 mm	114360 10
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 7,9 mm	114360 7,9
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 9,9 mm	114360 9,9
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 6,7 mm	114360 6,7
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 9,5 mm	114360 9,5
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 9,6 mm	114360 9,6
Kierukkapora HSSN Ø DC h8 6,9 mm	114360 6,9
Tyhjä kotelo kierukkaporalle DIN 338 Tyyppi 6-10	115475 6-10