




## Tarkkuusosoitin-kaarimikrometri, Mittausalue: 0-25mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	422501 0-25
GTIN	
Tuoteluokka	46P

### Kuvaus

#### Malli:

Kuluvat osat karkaistu ja hiottu.

Hienoläpätyt **kovametalliset mittauspinnat**.

Kara ja alasin ruostumatonta terästä.

Kaarta ja karan ohjausta ei ole liitetty yhteen, vaan ne on valmistettu yhdestä kappaleesta.

Varustettu painikkeella, jolla vedetään mittausalasin taakse toistuvissa mittauksissa.

Nollaus säätöruuvilla.

Toleranssimerkit nopeaan meno-/hylkymittauksiin.

Eristetty käsisuojaus. Karan lukitusvipu.

#### Kuvateksti:

Poikkeama luettavissa, tarkkuus 1/1000 mm.

Painike, jolla mittausalasin vedetään taakse.

#### Tarkkuus:

**Tarkkuustulkki 1 µm – mikrometri 2 µm.**

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää säätöavaimen.

#### Huomautus:

CBN-mittauspinnat pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 25 mm
Tarkkuusmittakellon näyttö	0,001 mm

Tarkkuusosoittimen mittausalue	±0,07 mm
Mikrometrin näyttö	0,01 mm
Mittauskaaren kitasyvyys	15 mm
Standardi	DIN 863
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B9
Tuotetyyppi	Tarkkuusosoitinmikrometri

## Palvelut

KalibrointiTarkuusmittakello-mikrometri  
enimmäismittausalue 25 mm

022100 25