

## Mitutoyo

### Rakennemikrometri, digitaalinen tiedostoliitäntä, Mittausalue: 0-50mm



#### Tilastiedot

Tilausnumero	426510 0-50
GTIN	4946368610276
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

##### Malli:

**Suora lukema selkeästä digitaalinäytöstä. Luotettava ja virheetön mittaus – ilman noniusta.** Mittauskara on karkaistu ja hiottu; lukitus kiinnitysruuvilla, tuntoräikkä.

##### Käyttö:

Asennettavissa esimerkiksi koneisiin, laitteisiin, kojeisiin ja mittauslaitteisiin säädettäväksi mikrometrirajoittimeksi.

##### Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

##### Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497100.

#### Tekninen kuvaus

Kiinnitysvarren pituus	14 mm
Karan Ø	11 mm
Kokonaispituus	172 mm
Mittausalue	0 - 50 mm
Kiinnitysvarren Ø	18 mm
Mittarummun Ø	49 mm
Lukema	0,001 mm
virheraja	0,003 mm

Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	USB-liitântä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	B3
Tuotetyyppi	Rakennemikrometri

## Palvelut

KalibrointiRakennemikrometri enimmäismittausalue 100 mm	022280 100
DAkks-kalibrointiRakennemikrometri enimmäismittausalue 50 mm	022290 50

## Tarvikkeet

Liitântäkaapeli Tyyppi D1	497080 D1
Lähetin Tyyppi S1	498966 S1
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497100 D1
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498975
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497100 D2
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497100 USB2
Liitântäkaapeli Tyyppi D2	497080 D2
Vastaanotin-/näppäimistöliitântä USB Tyyppi	498965
Liitântäkaapeli Tyyppi USB2	497080 USB2