

Hartig

Kaksikärkinen sisämikrometri, Mittausalue: 5-55mm**Tilautiedot**

Tilausnumero	426900 5-55
GTIN	4045197233981
Tuoteluokka	46P

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan karkaistu, hiottu ja läpätty kara. Kavennetut ja pyöristetyt mittaosleuat, kovametallipinta. Muuttumaton mittauspaine tuntoräikän ansiosta. Mittarumpu, jossa on siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut. Mikrometri kromattu. Sääto- ja kiinnitysruuvit.

Erikoistarvike:

Störengas nro 484030.

Huomautus:

Malli, jossa mitta-alue 600 mm:een asti, saatavilla haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Mittarummun \varnothing	21 mm
Mitta-alue	5 - 55 mm
Lukema	0,01 mm
virheraja	2,5 μ m
Standardi	Tehdasnormi
Mittarummun asteikko	1/50 mm
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	B4

Tuotetyyppi	Nokallinen sisämikrometri
-------------	---------------------------

Palvelut

KalibrointiNokallinen sisämikrometri enimmäismittausalue 75 mm	022360 75
--	-----------

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 6 mm	484030 6
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 55 mm	484030 55
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 25 mm	484030 25
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 7 mm	484030 7
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 20 mm	484030 20
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 35 mm	484030 35
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 32 mm	484030 32
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 26 mm	484030 26
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 14 mm	484030 14
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 36 mm	484030 36
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 22 mm	484030 22
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 28 mm	484030 28
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 40 mm	484030 40
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 19 mm	484030 19
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 50 mm	484030 50
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 4 mm	484030 4
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 34 mm	484030 34
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 3 mm	484030 3
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 45 mm	484030 45
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 30 mm	484030 30
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 12 mm	484030 12
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 38 mm	484030 38

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 46 mm	484030 46
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 13 mm	484030 13
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 8 mm	484030 8
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 15 mm	484030 15
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 18 mm	484030 18
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 17 mm	484030 17
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 5 mm	484030 5
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 42 mm	484030 42
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 44 mm	484030 44
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 24 mm	484030 24
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 10 mm	484030 10
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 11 mm	484030 11
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 16 mm	484030 16
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 9 mm	484030 9